

stickable and strippable
RE-PEELABLE TYPE SHEETS

貼って剥がせる
再剥離型シート

line-up of products
製品ラインナップ

株式会社昌文社
SHOBUNSHA CO.,LTD.

REV-01-Bs

リバースマグ



左：リバースマグサンプル

左下：
貼り付けてあるマグシートをめくったところ
断面は上から
塩ビシート、
マグベース、
発泡パネル


右下：マグシート裏面と、ベース
ベースには木目を印刷した
塩ビシートが表面になっている



剥離	○	再貼付	○
資材サイズ	マグシート：w 1,250mm マグベース：w 1,010mm	耐用年数	1～3年 (保存方法による)
貼付適合場所	壁・什器・柱・家具・メニューボード など		
特性	<ul style="list-style-type: none">●従来のマグネットと逆のシステム●従来のマグネットに比べて、薄くて軽く丈夫な素材●マグベースは下地を傷めずに施工が可能●ペースメーカー等、時期による影響はなく安全●平面だけでなく、曲線にも対応できる●天井への設置も可能		
その他	<ul style="list-style-type: none">●マグシートは金属を含むシートのため、水に長時間接することは望ましくない●水が多少ついた場合は、水分を拭きとるだけで手入れが可能		


壁面に
直接施工する

- ・壁面に粘着のりなどを使用して、マグベースを直接取り付けます。
- ・ベースを長期間使用する場合の施工方法で、耐久性に優れています。
- ・剥離には、粘着が残ってしまったりする場合がありますので、現状復帰が必要な場合は、下記の方法をオススメしています。



パネルを
利用して
壁面に
設置する

- ・パネルに粘着のりなどでマグベースを取り付け、そのパネルを再剥離可能な貼付け施工方法を用いて壁面に取り付けます。ベースを長期間使用する場合には向きません。
- ・ベースを長期間使用する場合で、かつ現状復帰が必要となる場合には、パネルを壁面にビス止めすることで、現状復帰の際に最小限の補修で済むように取り付けます。その上から塩ビシートを取り付けることで、ビスが目立たないように取り付けることが可能です。
- ・剥離する際には、手間も少なく取り外しが可能です。



SHT-02-Tp

自己吸着シート ターポリン



上：クロス面（壁紙）の角
下左：支柱 下右：大理石面



上：サンプル
下：サンプル表面



剥離	○	再貼付	○
資材サイズ	w 1,250mm	耐用年数	3ヶ月～2年
貼付適合場所	壁・クロス・外壁・天井・床・ガラス面・柱・家具 など		
特性	<ul style="list-style-type: none"> ●厚手のビニール素材 ●油膜の多い外壁・繊維面以外はすべて貼ることが可能 ●吸着が弱くなったら、水を含んだ雑巾でホコリを落とすと吸着力が復活する ●平面だけでなく、曲線にも対応できる 		
その他	●ラミネート加工をしていないため、屋外では劣化が早い		

SHT-03-SE

静電気吸着シート



上：サンプル
下：サンプル表面

上：家具
下：ガラス面



剥離	○	再貼付	○
資材サイズ	w 1,020mm	耐用年数	3ヶ月～1年
貼付適合場所	ガラス面・平滑面（家具）など		
特性	<ul style="list-style-type: none"> ● 静電気の吸いつきを利用したシート ● ノリなどを使用しないため、剥離の際に粘着は残らない ● ツルツルとした面での使用に最適である ● 貼る際に空気が入りにくい 		

SHT-04-Sf

自己吸着シート ソフト



上：サンプル
下：サンプル表面

上：家具
下：ガラス面



剥離	○	再貼付	○
資材サイズ	w 1,280mm	耐用年数	3ヶ月
貼付適合場所	ガラス面・平滑面		
特性	<ul style="list-style-type: none">●自己吸着を使用したシート●ノリなどを使用しないため、剥離の際に粘着は残らない●ビニールのような素材のため、柔らかく扱いやすい		

SHT-05-CI

自己吸着シート クリア



上：サンプル
下：サンプル表面



上：家具
中：ガラス面
下：ガラス面

剥離	○	再貼付	○
資材サイズ	w 1,280mm	耐用年数	3ヶ月
貼付適合場所	ガラス面・平滑面		
特性	<ul style="list-style-type: none"> ●自己吸着を使用したシート ●ノリなどを使用しないため、剥離の際に粘着は残らない ●透明なのでガラスの内側から外に向けた告知用として使用が可能 ●透明なシートに印刷するため、デザインの白い部分を透過させるか、白として印刷するか選択が可能 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●プラスチックのような質感のため、角が割れやすい 		

SHT-07-Fb

吸着シート ファブリック



上：椅子の背もたれ
下：カーペット



上：サンプル
下：サンプル表面



剥離	○	再貼付	×
資材サイズ	w 900mm	耐用年数	3ヶ月
貼付適合場所	床・カーペット・布地・衣類（ゼッケン類）など		
特性	<ul style="list-style-type: none">●今まで貼れなかった床に貼ることが可能になった●雨や水に濡れても問題ない●下の床やカーペットを傷めることなく剥離できる		
その他	<ul style="list-style-type: none">●一度剥がすと再利用はできない		

SHT-08-CA

吸着シート コンクリート



上：サンプル
下：サンプル表面

上：屋外の外壁
下：ビル入り口の地面



剥離	○	再貼付	×
資材サイズ	w 1,000mm	耐用年数	3ヶ月
貼付適合場所	アスファルト・コンクリート など		
特性	<ul style="list-style-type: none"> ● 表面がビーズ状で滑り止めになっている ● 外壁に貼ることができる ● 雨なども問題なく使用が可能 ● 交通量の多さによって、耐久性は変動する 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● 一度剥がすと再利用はできない ● 屋外設置の際には、雨や日光にさらされることで、色あせをすることがある ● 細かいザラザラとした面を持つため、細く細かいデザインは向かない 		

SHT-09-Eb 塩ビシート



◀塩ビシート+ツヤありラミネート



塩ビシート+ツヤなし（マット）ラミネート▶

剥離	×	再貼付	×
資材サイズ	w 1,370mm	耐用年数	3年～10年 (用途により変動)
貼付適合場所	壁・コンクリート・金属・ガラス・プラスチック・アクリル板 など		
特性	<ul style="list-style-type: none"> ● 耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性に優れており、ホース、水道パイプ、電線の被覆、看板や屋外サインなどに多く用いられる ● 高い防水性能と燃えにくい性質を持っているため、安全性にも優れている ● 壁紙や衣料品としても利用されており、様々な所に用いられている優れたもの ● 長期間使用する場合や、常に屋外で使用する場合、剥離する必要のない場合の使用に向いている 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ● 剥離の際は、粘着が残ることがある。 ● 一度剥がすと再利用はできない 		


貼って剥がせる原理

吸着って？

「吸着」「粘着」「接着」の違い

吸着

自己吸着は微細なセルが吸盤のように作用し、静電気吸着は電荷（プラスとマイナス）が作用することで、被着体に密着するので、何度でも貼ったり剥がしたりできます。空気抜けがいいので、誰でも手でならずだけで簡単に美しく貼ることができます。粘着シートと違い、粘着面がないため、剥がしたときに糊残りがありません。




粘着

粘着剤は、液体と固体の両方の性質を持ち、常に濡れた状態を安定して保っているため、簡単に貼ることができ、剥がすことができます。

ただし、粘着の強度によって、剥がれ落ちることや、剥離の際に粘着が貼付けた面に残ることがあります。

剥がした粘着は、再度貼り付けることが可能です。




接着

接着剤は硬化する前は液体です。

しかし、液体のままでは力がかかった時に流れてしまい安定が悪いため、貼った後に液体から硬化して個体になるよう設計されています。

硬化することで貼り付きの安定力を生み出します。

硬化後の剥離は基本的にはできません。



貼って剥がせる
再剥離型シート
製品ラインナップ 品番一覧

品番	品名	資材サイズ (w)
REV-01-Bs	マグベース	1,010mm
REV-02-Sh	マグシート	1,270mm
SHT-02-Tp	自己吸着シート ターポリン	1,270mm
SHT-03-SE	静電気吸着シート	1,060mm
SHT-04-Sf	自己吸着シート ソフト	1,300mm
SHT-05-CI	自己吸着シート クリア	1,300mm
SHT-11-RCI	自己吸着シート リバースクリア	1,300mm
SHT-07-Fb	吸着シート ファブリック	900mm
SHT-08-CA	吸着シート コンクリート	1,000mm
SHT-09-Eb	塩ビシート	1,370mm
SHT-10-Mg	マグネットシート 0.3mm 厚	1,270mm



<http://www.sho-shiba.com/rm/>



携帯/スマートフォンの
バーコードリーダーで読み取るだけ! >>



03-3452-4931



sales@sho-shiba.com

株式会社昌文社
SHOBUNSHA CO.,LTD.

〒108-0014 東京都港区芝5-26-30専売ビル

どんなことでもお気軽に
担当者までご相談ください!